

**VBMT 160404, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261182 CA125P
GTIN	4960664016686
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	CA125P
Drožlialaužis	HQ
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160404
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 260 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui