


**CCMT 09T308, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260098 CA125P
GTIN	4960664017683
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	CA125P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	HQ
Tolerancija	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas

CCMT09T308-HQ CA125P

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui