

**TNMG 160404, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251582 CA125P
GTIN	4960664024391
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Ašmenys	HM
Kietlydinys	CA125P
Pagrindinis naudojimas	P
Drožialaužis	PMG
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Pastūma $f$	0,15 - 0,5 mm/aps,

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui