


**SNMG 120408, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251254 CA125P
GTIN	4960664024360
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Kietlydinys	CA125P
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	PMG
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui