

**DCMT 11T302, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260488 CA125P
GTIN	4960664018093
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnūs apdirbimas
Tolerancija	M
Kietlydinys	CA125P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Drožlialaužis	GK
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,2 mm

Ašmenys

HM

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui