

**DCMT 11T308, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260387 CA125P
GTIN	4960664018178
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Tolerancija	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308
Drožlialaužis	HQ
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	CA125P

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui