

**TNMG 220404, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251586 CA125P
GTIN	4960664024421
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PMG
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Kietlydinys	CA125P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 220404

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui