

**TNMG 160408, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251583 CA125P
GTIN	4960664024407
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kietlydinys	CA125P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Drožlialaužis	PMG
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui