


**SNMG 150612, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 251363 CA125P |
| GTIN             | 4960664015634 |
| Produktų klasė   | 25E           |

**Techninis aprašymas**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Pagrindinis naudojimas                        | P                    |
| Pjovimo sąlygos                               | retai pertraukiamas  |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 1 - 11 mm            |
| Kietlydinys                                   | CA125P               |
| Ašmenys                                       | HM                   |
| Kampo spindulys                               | 1,2 mm               |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka          | Glotnasis apdirbimas |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 140 - 330 m/min      |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas        | SNMG 150612          |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius            | 8                    |
| Drožlialaužis                                 | PH                   |
| Pastūma $f$                                   | 0,3 - 1 mm/aps,      |

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui