

**WNMG 080412-Wiper, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252117 CA125P
GTIN	4960664017218
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kietlydinys	CA125P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pastūma f	0,14 - 0,55 mm/aps,
Kampo spindulys	1,2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	WQ
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui