

**WNMG 080404-Wiper, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 252113 CA125P |
| GTIN             | 4960664017195 |
| Produktų klasė   | 25E           |

**Techninis aprašymas**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Drožlialaužis                                 | WQ                          |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 150 - 320 m/min             |
| Pagrindinis naudojimas                        | P                           |
| Pjovimo sąlygos                               | retai pertraukiamas         |
| Pastūma f                                     | 0,14 - 0,55 mm/aps,         |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius            | 6                           |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,5 - 3 mm                  |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka          | Pusiau glotnasis apdirbimas |
| Kampo spindulys                               | 0,4 mm                      |
| Kietlydinys                                   | CA125P                      |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas        | WNMG 080404                 |
| Ašmenys                                       | HM                          |

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui