

**VNMG 160404, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 251752 CA125P |
| GTIN             | 4960664014422 |
| Produktų klasė   | 25E           |

**Techninis aprašymas**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas        | VNMG 160408          |
| Kampo spindulys                               | 0,8 mm               |
| Pjovimo sąlygos                               | retai pertraukiamas  |
| Pagrindinis naudojimas                        | P                    |
| Kietlydinys                                   | CA125P               |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,2 - 2,5 mm         |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius            | 4                    |
| Drožlialaužis                                 | PQ                   |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka          | Glotnasis apdirbimas |
| Ašmenys                                       | HM                   |
| Pastūma f                                     | 0,13 - 0,4 mm/aps,   |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 150 - 320 m/min      |

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui