


**WNMG 080404-Wiper, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252013 CA125P
GTIN	4960664017140
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Kietlydinys	CA125P
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,06 - 0,42 mm/aps,
Drožlialaužis	WP
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui