


**WN. G 080404, Rūšis: CA125P**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	252112 CA125P
GTIN	4960664024469
Produktų klasė	25E

## Techninis aprašymas

Kietlydinys	CA125P
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Tolerancija	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	PMG
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WN. G 080404
Pastūma $f$	0,15 - 0,6 mm/aps,
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui

150 - 320 m/min

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekimui