

**VNMG 160408, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251754 CA125P
GTIN	4960664014439
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min
Kietlydinys	CA125P
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Drožlialaužis	PQ

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui