

**WNMG 080404, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252012 CA125P
GTIN	4960664017263
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Drožialaužis	HQ
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	CA125P
Pastūma f	0,07 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui