


**WN. G 080408, Rūšis: CA125P**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252114 CA125P
GTIN	4960664024476
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnis apdirbimas
Kietlydinys	CA125P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WN. G 080408
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Tolerancija	M
Kampo spindulys	0,8 mm

Drožialaužis	PMG
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui