


**WNMG 080412, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252116 CA125P
GTIN	4960664024483
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Drožlialaužis	PMG
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	1,2 mm
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Tolerancija	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm

Kietlydinys

CA125P

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui