


**WNMG 080408-Wiper, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252015 CA125P
GTIN	4960664017157
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,06 - 0,42 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	CA125P
Drožlialaužis	WP
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 1,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui