


**WNMG 080416, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252118 CA125P
GTIN	4960664024490
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,6 mm
Kietlydinys	CA125P
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Pjūvio gylis a _p	0,5 - 5 mm
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	PMG
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080416
Tolerancija	M

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui

150 - 320 m/min

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui