


**CC. T 060202, Rūšis: CA125P**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260091 CA125P
GTIN	4960664017645
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT060202-HQ CA125P
Ašmenys	HM
Tolerancija	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	CA125P

Drožialaužis

HQ

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui