

**CCMT 09T304 Wiper, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260099 CA125P |
| GTIN | 4960664017508 |
| Produktų klasė | 25E |

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 90 - 180 m/min |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 09T304 |
| Pastūma f | 0,07 - 0,5 mm/aps, |
| Drožlialaužis | WP |
| Pjūvio gylis a_p | 0,1 - 1,5 mm |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Kietlydinys | CA125P |
| Tolerancija | M |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Ašmenys | HM |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka

Glotnasis apdirbimas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui