


**CC. T 09T302, Rūšis: CA125P**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260096 CA125P
GTIN	4960664017669
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnisis apdirbimas
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Kietlydinys	CA125P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT09T302-HQ CA125P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Drožlialaužis	HQ
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Tolerancija	M

Pagrindinis naudojimas

P

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui