


**CCMT 060204 Wiper, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260094 CA125P
GTIN	4960664017478
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,07 - 0,5 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kietlydinys	CA125P
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	WP
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 180 m/min
Tolerancija	M

Kampo spindulys	0,4 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui