

**CC. T 060202, Rūšis: CA125P**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260192 CA125P
GTIN	4960664017584
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Ašmenys	HM
Kietlydinys	CA125P
Drožlialaužis	GK
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Tolerancija	M

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui

60 - 260 m/min

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui