


**CCMT 120404, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260202 CA125P
GTIN	4960664017614
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 260 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Tolerancija	M
Drožlialaužis	GK
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Kietlydinys	CA125P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404

Pjovimo sąlygos

retai pertraukiamas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui