

**CCMT 120408, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260204 CA125P
GTIN	4960664017621
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	CA125P
Drožlialaužis	GK
Tolerancija	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120408
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui

60 - 260 m/min

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui