


**CCMT 120412, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260206 CA125P
GTIN	4960664017638
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120412
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Tolerancija	M
Kietlydinys	CA125P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	GK
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 260 m/min

Kampo spindulys

1,2 mm

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui