

**CC. T 09T304, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260196 CA125P
GTIN	4960664017607
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	CA125P
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 260 m/min
Drožlialaužis	GK
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Tolerancija	M
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui