

**CCMT 060202, Rūšis: CA125P**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260190 CA125P
GTIN	4960664017577
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 260 m/min
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Tolerancija	M
Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	CA125P
Drožlialaužis	GK
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka

Pusiau glotnasis apdirbimas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui