

**DC.T 11T304, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260386 CA125P
GTIN	4960664018161
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Ašmenys	HM
Tolerancija	M
Kietlydinys	CA125P

Drožialaužis

HQ

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui