

**DCMX 11T304 Wiper, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260388 CA125P
GTIN	4960664017959
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMX 11T304
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Drožlialaužis	WP
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Pastūma $f$	0,1 - 0,45 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,15 - 1 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	CA125P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui