

**DC.T 11T302, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260385 CA125P
GTIN	4960664018154
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302
Kampo spindulys	0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Drožlialaužis	HQ
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Tolerancija	M
Kietlydinys	CA125P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Pjovimo sąlygos

retai pertraukiamas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui