

**DCMT 070202, Rūšis: CA125P**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260481 CA125P
GTIN	4960664018062
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070202
Drožlialaužis	GK
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Kietlydinys	CA125P

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui