

**DC.T 070204, Rūšis: CA125P**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260382 CA125P
GTIN	4960664018130
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kietlydinys	CA125P
Tolerancija	M
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Drožlialaužis	HQ
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui