

**DCMT 070208, Rūšis: CA125P**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260486 CA125P
GTIN	4960664018086
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	CA125P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Tolerancija	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070208
Drožlialaužis	GK

Pagrindinis naudojimas

P

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui