

**DCMT 070204, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260483 CA125P
GTIN	4960664018079
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3 mm
Tolerancija	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	CA125P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,

Drožlialaužis	GK
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui