

**DC.T 11T308, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260492 CA125P
GTIN	4960664018116
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3 mm
Kietlydinys	CA125P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Tolerancija	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	GK
Ašmenys	HM

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui