


CNMG 120404, Rūšis: CA115P

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250102 CA115P
GTIN	4960664042913
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	PQ
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Kietlydinys	CA115P
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui