

**VBMT 110308, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261176 CA125P
GTIN	4960664016679
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110308
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 260 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	CA125P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Drožlialaužis	HQ
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui