

**DC. T 11T304, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260490 CA125P
GTIN	4960664018109
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3 mm
Tolerancija	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kietlydinys	CA125P
Drožlialaužis	GK
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui

90 - 260 m/min

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui