

**VBMT 110304, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261174 CA125P
GTIN	4960664016662
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	CA125P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	HQ
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 260 m/min

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui