


**CNMG 120404 Wiper, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250103 CA115P
GTIN	4960664042357
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 1,2 mm
Drožlialaužis	WP
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pastūma f	0,06 - 0,42 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Kietlydinys	CA115P

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui