


**CNMG 120408 Wiper, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250105 CA115P
GTIN	4960664042364
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Drožlialaužis	WP
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,06 - 0,42 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	CA115P
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 1,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui