

**CNMG 120408, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250104 CA115P
GTIN	4960664042920
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Drožlialaužis	PQ
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Kietlydinys	CA115P
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui