


**CNMM 160616, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250498 CA115P
GTIN	4960664043095
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Kampo spindulys	1,6 mm
Pjūvio gylis a_p	1 - 11 mm
Drožlialaužis	PX
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	170 - 380 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	CA115P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 160616
Pastūma f	0,25 - 0,9 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui