


**CNMG 120412, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250214 CA115P
GTIN	4960664046010
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Kietlydinys	CA115P
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	PMG
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

