


**CNMG 190612, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250383 CA115P
GTIN	4960664043019
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,28 - 0,88 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	170 - 380 m/min
Ašmenys	HM
Kietlydinys	CA115P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis a_p	1 - 10 mm
Kampo spindulys	1,2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 190612
Drožlialaužis	PH

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui