

**DNMG 150608, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250697 CA115P
GTIN	4960664041879
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	CA115P
Drožlialaužis	PQ
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui