

**DNMG 150604, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250796 CA115P |
| GTIN | 4960664046256 |
| Produktų klasė | 25E |

Techninis aprašymas

| | |
|---|-----------------------------|
| Ašmenys | HM |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnasis apdirbimas |
| Kietlydinys | CA115P |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Pjūvio gylis a_p | 0,5 - 5 mm |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Pastūma f | 0,15 - 0,6 mm/aps, |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 180 - 400 m/min |
| Drožlialaužis | PMG |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150604 |

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui